

Garant**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15°, Rozměry klíčů: 16X18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, oboustranný se zvláště stabilními očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Přepínatelný pro pravé a levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Maximální výška oka h_2	11 mm
Celková délka L	230 mm
Maximální \varnothing oka D2	35,6 mm
Rozměr klíče $_2$	18 mm
Maximální výška oka h_1	9,9 mm
Maximální \varnothing oka D1	34,5 mm
Rozměr klíče $_1$	16 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet břitů	5
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč