

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jemný kartáč mosazný drát vlnitý 0,15 mm, Typ: W****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	576705 W
GTIN	4017359074664
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Celková délka cca 225mm, 4řadý, osazená plocha 110x20mm, výška osazení 20 mm. **Bukový korpus**

Popis:

Jemné kartáče, známé také jako hodinářské nebo zlatnické kartáče, se vyznačují vysokou hustotou osazení. Tyto kartáče se často používají k nanášení rozpouštědel a čisticích prostředků. Jsou dodávány v různých šířkách.

Mosazné drátěné kartáče jsou měkčí než ocelové drátěné kartáče. Mimo jiné jsou vhodné i pro použití s mírnými louhy. Mosazný drát je používán především pro obrábění neželezných kovů.

Použití:

Velká hustota osazení pro jemné vylepšení povrchů.

Technický popis

Materiál základního tělesa	Bukové dřevo
Celková délka L	225 mm
Materiál osazení	mosaz, vlnitá
Tloušťka štětín	0,15 mm
Pracovní délka L ₃	110 mm
Délka osazení H ₁	20 mm
Šířka osazení L ₁	20 mm
Počet řad osazení	4
Druh produktu	Jemný kartáč

