

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky ocelový drát rovný, Ø kartáče: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	578000 50
GTIN	4017359026694
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z hladkého ocelového drátu, celková délka 160 mm. Délka osazení 100 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou 1/2 palce.

Použití:

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců.
Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 578005.

Vhodné pro:

vnitřní Ø trubek v palcích: 2 palce

Technický popis

Ø kartáče D ₁	50 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky

Příslušenství

Prodloužení pro kartáč na trubky č. 578000	578010
Adaptér se závitom pro kartáč na trubky č. 578000 Ø stopky 6 mm	578005