

Garant**Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru
přepínatelné 15° zalomené, Počet klíčů: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614830 5
GTIN	4045197218858
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614820 ve velikostech 8; 10; 13; 16; 17.

Upozornění:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.

Technický popis

Počet klíčů	5
Rozměr klíče	8 mm
Rozměr klíče	10 mm
Rozměr klíče	13 mm

Rozměr klíče	16 mm
Rozměr klíče	17 mm
Poloha kroužku	15 stupeň
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Obal	Rolovací taška
Rozměry velikostí klíčů	metrické
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 13 mm	614820 13
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 10 mm	614820 10
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 16 mm	614820 16
Svinovací pouzdro Počet přihrádek 5	614835 5
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 17 mm	614820 17
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 8 mm	614820 8