

Garant**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15°, Rozměry klíčů: 17X19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, oboustranný se zvláště stabilními očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Přepínatelný pro pravé a levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Maximální výška očka h_1	10,7 mm
Rozměr klíče a_2	19 mm
Maximální \varnothing očka D1	34,5 mm
Rozměr klíče a_1	17 mm
Maximální výška očka h_2	11,2 mm
Celková délka L	230 mm
Maximální \varnothing očka D2	35,6 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet břitů	5
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 3	614850 3
---	----------