

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jemný kartáč mosazný drát vlnitý 0,15 mm, Typ: P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	576705 P
GTIN	4017359396933
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Celková délka cca 225mm, 4řadý, osazená plocha 110×20mm, výška osazení 20 mm. **Plastový korpus**, pro použití v oblastech se zvýšenými hygienickými nároky.

**Popis:**

**Jemné kartáče**, známé také jako hodinářské nebo zlatnické kartáče, se vyznačují vysokou hustotou osazení. Tyto kartáče se často používají k nanášení rozpouštědel a čisticích prostředků. Jsou dodávány v různých šířkách.

**Mosazné drátěné kartáče** jsou měkčí než ocelové drátěné kartáče. Mimo jiné jsou vhodné i pro použití s mírnými louhy. Mosazný drát je používán především pro obrábění neželezných kovů.

**Použití:**

Velká hustota osazení pro jemné vylepšení povrchů.

**Technický popis**

Materiál základního tělesa	plast
Celková délka L	225 mm
Materiál osazení	mosaz, vlnitá
Tloušťka štětín	0,15 mm
Pracovní délka L <sub>3</sub>	110 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	20 mm
Šířka osazení L <sub>1</sub>	20 mm
Počet řad osazení	4
Druh produktu	Jemný kartáč

