

**Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614870 19
GTIN	4013288212641
Třída artiklu	63F

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Ø očka D	34,8 mm
Délka klíče L	246 mm
Rozměr klíče	19 mm
Výška čelisti h ₁	9,5 mm
Výška očka h ₂	11 mm
Šířka čelisti b	42 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Označení výrobce	6000 Joker
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	80
Úhel uchopení	4,5 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 3	614850 3
---	----------