

Garant**Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru
přepínatelné 15° zalomené, Počet klíčů: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614830 10
GTIN	4045197218865
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614820 ve velikostech 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Upozornění:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.

Technický popis

Počet klíčů	10
Rozměr klíče	8 mm
Rozměr klíče	19 mm
Rozměr klíče	9 mm
Rozměr klíče	10 mm

Rozměr klíče	11 mm
Rozměr klíče	13 mm
Rozměr klíče	14 mm
Rozměr klíče	16 mm
Rozměr klíče	17 mm
Rozměr klíče	18 mm
Poloha kroužku	15 stupeň
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Obal	Rolovací taška
Rozměry velikostí klíčů	metrické
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 13 mm	614820 13
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 10 mm	614820 10
Svinovací pouzdro Počet přihrádek 10	614835 10
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 16 mm	614820 16
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 14 mm	614820 14
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 19 mm	614820 19

Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 17 mm	614820 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 8 mm	614820 8
Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 18 mm	614820 18
Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 9 mm	614820 9
Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 11 mm	614820 11