

**Adaptér pro očkové klíče s ráčnou, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614850 1
GTIN	4045197235800
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

6hranná stopka s odpruženou kuličkou resp. tlačným prvkem pro uchycení v očkovém klíči. Vnější čtyřhran dle DIN 3120 s vyhadzovačem pro upínání nástrčných hlavíc.

Výhoda:

Díky adaptéru se očkový klíč s ráčnou s OK 10, 13 resp. 19 mm stane ráčnou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Očkový klíč s ráčnou č. 614800 – 614820, 614845 a 614870 – 614875 vždy v rozměru klíče 10.

Upínání OK: 10 mm

Upínací 4hran: 1/4 palec

Technický popis

Upínání OK	10 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromovaný
Druh produktu	Čtyřhranný adaptér

Příslušenství

Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře s výkyvnou hlavou Počet klíčů 5	614814 5
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře Počet klíčů 4	614810 4
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 10 mm	614800 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 10 mm	614870 10
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře krátké provedení Počet klíčů 5	614818 5
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře Počet klíčů 5	614810 5
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře krátké provedení Počet klíčů 10	614818 10
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře Počet klíčů 10	614810 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený Rozměr klíče 10 mm	614875 10
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře s výkyvnou hlavou Počet klíčů 10	614814 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou s výkyvnou hlavou Rozměr klíče 10 mm	614812 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou krátké provedení Rozměr klíče 10 mm	614816 10
Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15° Rozměry klíčů 10X11 mm	614845 10X11
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 10 mm	614820 10