

**Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou JOKER 6000,, Počet klíčů: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614880 4
GTIN	4013288164407
Třída artiklu	63F

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

**Materiál:**

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 klíči č. 614870: vel. 10; 13; 17; 19

**Technický popis**

Počet klíčů	4
Rozměr klíče	10 mm
Rozměr klíče	13 mm
Rozměr klíče	17 mm
Rozměr klíče	19 mm
Označení výrobce	6000 Joker 4 Set 1

Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	80
Úhel uchopení	4,5 stupeň
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Obal	Skládací pouzdro
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Koncový doraz na straně čelisti	ano
Přidrzná funkce na straně čelisti	ano
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč

## Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 17 mm	614870 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 10 mm	614870 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 19 mm	614870 19
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 13 mm	614870 13