

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614820 19
GTIN	4045197218841
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče	19 mm
Výška očka h_2	11,5 mm
Výška čelisti h_1	8,5 mm
Délka klíče L	250 mm
Ø očka D	34,5 mm
Šířka čelisti b	40,3 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 3	614850 3
---	----------