

Garant**Rámová pila na kov s bimetalovým listem GARANT 18– 32 zubů progresivní****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	580400
GTIN	4045197377432
Třída artiklu	51S

Popis**Provedení:**

Rám pily vyvinutý podle **nejnovějších ergonomických poznatků** pro práci bez únavy a maximální výkon při řezání. **Extrémně lehký dvousložkový s vysokou pevností a** na dotyk příjemnými **protiskluzovými vložkami**. **Napínání listu do 1000 N (100 kp)** velmi lehce nastavitelné pomocí upínací matice v rukojeti. Alternativní **upevnění listu při 55°** pro lícované řezy. Celková délka 395 mm.

Rámová pila se svými signifikantními obloukovými pilami se vyznačuje pilovými listy, které jsou upnuty ve třmenu ve tvaru U. Omezení v hloubce řezu ručních rámových pil je přitom vzdálenost až ke třmenu. Díky tomuto tvaru uchycení je možné používat obzvláště tenké pilové listy, které by u jiných tvarů pily u oboustranného nebo netaženého rezného pohybu vybočovaly. Díky tenkým listům pro ruční pilu se snižuje práce obrábění v důsledku malé obráběné šířky řezu. Tímto je tento druh pily klasickým standardem u ručních pil v průmyslu obrábění kovů.

Rozsah dodávky:

Včetně bimetalového listu pro ruční pilu GARANT 1× č. 582500: progresivní 18 – 32 zubů / palce. Délka listu: 300 mm

Technický popis

Zubů na palec	18 – 32 progresivní
Celková délka	395 mm
Délka listu	300 mm
Napínání listu do	1000 N
Alternativní úhel pilového listu	55 stupeň

Druh produktu

Rámová pila na kov

Příslušenství

List pro ruční pily jednostranný bimetal

582950

List pro ruční pily jednostranný bimetal progresivní

582500