

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614820 10
GTIN	4045197218759
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Výška čelisti h_1	5,2 mm
Délka klíče L	160 mm
Výška očka h_2	7,7 mm
Ø očka D	20,8 mm
Rozměr klíče	10 mm
Šířka čelisti b	22 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 1	614850 1
---	----------