

**Adaptér pro očkové klíče s ráčnou, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614850 3
GTIN	4045197235824
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

6hranná stopka s odpruženou kuličkou resp. tlačným prvkem pro uchycení v očkovém klíči. Vnější čtyřhran dle DIN 3120 s vyhazovačem pro upínání nástrčných hlavíc.

Výhoda:

Díky adaptéru se očkový klíč s ráčnou s OK 10, 13 resp. 19 mm stane ráčnou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Očkový klíč s ráčnou č. 614800 – 614820, 614845 a 614870 – 614875 vždy v rozměru klíče 19.

Upínání OK: 19 mm

Upínací 4hran: 1/2 palec

Technický popis

Upínání OK	19 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromovaný
Druh produktu	Čtyřhranný adaptér

Příslušenství

Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře Počet klíčů 10	614810 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou krátké provedení Rozměr klíče 19 mm	614816 19
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře Počet klíčů 4	614810 4
Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15° Rozměry klíčů 17X19 mm	614845 17X19
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře Počet klíčů 5	614810 5
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 19 mm	614800 19
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený Rozměr klíče 19 mm	614875 19
Otevřený / očkový klíč s ráčnou s výkyvnou hlavou Rozměr klíče 19 mm	614812 19
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 19 mm	614820 19
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře s výkyvnou hlavou Počet klíčů 10	614814 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 19 mm	614870 19
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře krátké provedení Počet klíčů 10	614818 10