

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614820 11
GTIN	4045197218766
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Ø očka D	22,5 mm
Výška očka h <sub>2</sub>	8,3 mm
Délka klíče L	168 mm
Rozměr klíče	11 mm
Šířka čelisti b	24 mm
Výška čelisti h <sub>1</sub>	5,3 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč