

Garant**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15°, Rozměry klíčů: 8X9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, oboustranný se zvláště stabilními očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Přepínatelný pro pravé a levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče ₁	8 mm
Celková délka L	128 mm
Maximální výška očka h ₂	7,4 mm
Maximální výška očka h ₁	7,4 mm
Rozměr klíče ₂	9 mm
Maximální Ø očka D2	21,5 mm
Maximální Ø očka D1	18,2 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet břitů	5
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč