

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráchnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614820 24
GTIN	4045197553263
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráchnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Výška čelisti h_1	10,2 mm
Šířka čelisti b	50,8 mm
Délka klíče L	325 mm
Ø očka D	47,1 mm
Rozměr klíče	24 mm
Výška očka h_2	14,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč