

**Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000, Rozměr klíče: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614870 14
GTIN	4013288212580
Třída artiklu	63F

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Šířka čelisti b	29,3 mm
Délka klíče L	188 mm
Ø očka D	28 mm
Výška očka h ₂	9,2 mm
Rozměr klíče	14 mm
Výška čelisti h ₁	7,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Označení výrobce	6000 Joker
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	80
Úhel uchopení	4,5 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč