

Garant**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15°, Rozměry klíčů: 10X11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, oboustranný se zvláště stabilními očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Přepínatelný pro pravé a levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Maximální Ø očka D2	23,1 mm
Maximální Ø očka D1	21,5 mm
Rozměr klíče ₁	10 mm
Maximální výška očka h ₂	8,2 mm
Rozměr klíče ₂	11 mm
Maximální výška očka h ₁	7,6 mm
Celková délka L	150 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet břitů	5
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 1	614850 1
---	----------