

**HOLEX****6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642220 19
GTIN	4045197164520
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Upozornění:**

6hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642232; HOLEX: Č. 642222).

**Technický popis**

Ø na hnané straně	26,5 mm
Délka	38 mm
Rozměr klíče	19 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 3124

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče