

**Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené, Počet klíčů: 10ZOLL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615500 10ZOLL
GTIN	4018754081165
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16 palce

Technický popis

Počet klíčů	10
Rozměry velikostí klíčů	palcové
Poloha kroužku	75 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel

Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Maticový klíč