

**Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614900 12
GTIN	4045197442062
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče	12 mm
Maximální výška čelisti h ₁	6 mm
Délka klíče L	194 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška oka h _{2 max}	9 mm
Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč

