

**Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614900 27
GTIN	4045197442185
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Délka klíče L	386 mm
Rozměr klíče	27 mm
Maximální výška čelisti h ₁	12 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška oka h _{2 max}	18 mm
Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč

