

Garant**Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 10X11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615700 10X11
GTIN	4045197160607
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očkové strany s profilem **AS-Drive**.

Výhoda:

Profil **AS-Drive**:

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:

AS-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Všechny oboustranné očkové klíče GARANT a STAHLWILLE, hluboce zahnuté jsou vybaveny tímto profilem – rozpoznatelný značkou **AS-Drive**.

Délka klíče L: 200 mm

maximální Ø kroužku D₁ max.: 16 mm

maximální Ø kroužku D₂ max.: 18 mm

Technický popis

Otvor klíče 2	11 mm
---------------	-------

Otvor klíče 1	10 mm
maximální Ø kroužku D ₂ max.	18 mm
maximální Ø kroužku D ₁ max.	16 mm
Délka klíče L	200 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč