

**Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené, Počet klíčů: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615500 10
GTIN	4018754058440
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Technický popis**

Počet klíčů	10
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	75 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)

Druh produktu

Maticový klíč

**Příslušenství**Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče  
21X24 mm

615000 21X24

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče  
27X30 mm

615000 27X30

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče  
8X9 mm

615000 8X9

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče  
16X17 mm

615000 16X17

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče  
20X22 mm

615000 20X22

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče  
18X19 mm

615000 18X19

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče  
6X7 mm

615000 6X7

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče  
14X15 mm

615000 14X15

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče  
12X13 mm

615000 12X13

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče  
10X11 mm

615000 10X11