



Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené, Počet klíčů: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	615500 12
GTIN	4018754058457
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Technický popis

Počet klíčů	12
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	75 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)

Druh produktu

Maticový klíč

PříslušenstvíOboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
10X11 mm

615000 10X11

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
18X19 mm

615000 18X19

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
27X32 mm

615000 27X32

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
16X17 mm

615000 16X17

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
21X23 mm

615000 21X23

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
20X22 mm

615000 20X22

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
14X15 mm

615000 14X15

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
24X26 mm

615000 24X26

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
6X7 mm

615000 6X7

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
30X34 mm

615000 30X34

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
8X9 mm

615000 8X9

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče
12X13 mm

615000 12X13