

**Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení, Počet klíčů: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614910 11
GTIN	4045197461575
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 614600 / 614200 / 614900: vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Technický popis

Počet klíčů	11
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 10 mm	614900 10
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 30 mm	614900 30
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 21 mm	614900 21
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 13 mm	614900 13

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 16 mm	614900 16
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 27 mm	614900 27
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 22 mm	614900 22
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 19 mm	614900 19
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 17 mm	614900 17
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 24 mm	614900 24
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 18 mm	614900 18