

**Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení, Počet klíčů: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614910 14
GTIN	4045197461582
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 614600 / 614200 / 614900: vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Technický popis

Počet klíčů	14
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 24 mm	614900 24
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 17 mm	614900 17
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 12 mm	614900 12

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 22 mm	614900 22
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 10 mm	614900 10
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 13 mm	614900 13
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 21 mm	614900 21
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 18 mm	614900 18
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 19 mm	614900 19
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 15 mm	614900 15
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 16 mm	614900 16
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 20 mm	614900 20
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 14 mm	614900 14
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 11 mm	614900 11