



12hranná hlavice na zapalovací svíčky, 1/2 palce, Rozměr klíče: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	642450 16
GTIN	4018754005741
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

S pryžovým držákem pro držení zapalovací svíčky.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Neklouže přes hrany šroubů. Šetrný ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Technický popis

Rozměr klíče	5/8 palec
Rozměr klíče	16 mm
Ø na hnané straně	22,4 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Délka	83 mm
Přidržovací mechanismus pro zapalovací svíčky	gumový držák
Upínací 4hran	1/2 palec
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

Druh produktu

Nástrčné klíče