



## Sada 6hranných úhlových klíčů chromované, Počet klíčů: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	626040 5
GTIN	7610733085538
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a pochromovaný, hrany lehce sražené.

#### Rozsah dodávky:

Uložení v: plastový držák

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626030, chromovaném  
(vel. 0,7 a 0,9 mořený kov): vel. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2

### Technický popis

Počet šroubováků	5
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Povrch	chromované
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

Plastové pouzdro na 6hranné úhlové šroubováky Typ 8	626250 8
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 0,9 mm	626030 0,9

6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 0,7 mm	626030 0,7
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 1,5 mm	626030 1,5
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 1,3 mm	626030 1,3
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 2 mm	626030 2