



## Sada 6hranných úhlových klíčů chromované, Počet klíčů: 7



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	626040 7
GTIN	7610733085545
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a pochromovaný, hrany lehce sražené.

#### Rozsah dodávky:

Uložení v: plastový držák

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626030, chromovaném  
(vel. 0,7 a 0,9 mořený kov): vel. 0,9; 1,30; 1,5; 2; 2,5; 3; 4

### Technický popis

Počet šroubováků	7
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Povrch	chromované
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 1,5 mm	626030 1,5
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 3 mm	626030 3

Plastové pouzdro na 6hranné úhlové šroubováky Typ 8	626250 8
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 0,9 mm	626030 0,9
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 2,5 mm	626030 2,5
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 1,3 mm	626030 1,3
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 4 mm	626030 4
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 2 mm	626030 2