

**Sada 6hranných úhlových klíčů chromované, Počet klíčů: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	626040 9
GTIN	7610733085347
Třída artiklu	63D

Popis**Provedení:**

Zalomená stopka; optimální délky ramen. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a pochromovaný, hrany lehce sražené.

Rozsah dodávky:

Uložení v: plastový držák

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626030, chromovaném
(vel. 0,7 a 0,9 mořený kov): vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Technický popis

Počet šroubováků	9
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Povrch	chromované
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

627255 9

Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek
9

6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 7 mm	626030 7
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 4 mm	626030 4
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 3 mm	626030 3
Plastové pouzdro na 6hranné úhlové šroubováky Typ 11	626250 11
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 5 mm	626030 5
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 6 mm	626030 6
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 2,5 mm	626030 2,5
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 2 mm	626030 2
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 8 mm	626030 8
6hranný úhlový klíčchromovaný 6hran 1,5 mm	626030 1,5