

**Garant****Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub střední, Ø listu D: 400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	584035 400
GTIN	4045197220806
Třída artiklu	51S

**Popis****Provedení:**

**Osazené tvrdokovem**, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. VnitřníØ otvoru 30 mm.

**Použití:**

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

Typ UW pro **deskové materiály, dýhované nebo jednostranně potažené plastem**, svazky dých řezaných podélně, tvrdý papír a tvrdou tkaninu.

**Upozornění:**

**Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.**

**Technický popis**

Ø listu D	400 mm
Ø otvoru	30 mm
Počet zubů	60
Šířka řezu B	3,5 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč	2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu	Pilový kotouč