

**Garant****Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub univerzální, Ø listu D: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	584075 300
GTIN	4045197220905
Třída artiklu	51S

**Popis****Provedení:**

**Osazené tvrdokovem**, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

**Použití:**

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

**Univerzální** pilový kotouč s dlouhou životností, nízkohlučný, odolný vůči hřebíkům. Pro **všechny druhy dřeva** a problematické materiály ve stavebnictví, též pro hliníkové profily.

**Upozornění:**

**Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.**

**Technický popis**

Počet zubů	48
Ø listu D	300 mm
Ø otvoru	30 mm
Šířka řezu B	3,2 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč	2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu	Pilový kotouč