

Garant**Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub hrubý, Ø listu D: 350mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	584015 350
GTIN	4045197220738
Třída artiklu	51S

Popis**Provedení:**

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

Typ LWZ pro podélné a příčné řezy do všech druhů **přírodního dřeva a dřevěných deskových materiálů**.

Upozornění:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Technický popis

Ø listu D	350 mm
Ø otvoru	30 mm
Počet zubů	32
Šířka řezu B	3,5 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč	2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu	Pilový kotouč