

Garant**Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub střední, Ø listu D: 216mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	584035 216
GTIN	4045197220752
Třída artiklu	51S

Popis**Provedení:**

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. VnitřníØ otvoru 30 mm. S negativním úhlem čela.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

Typ UW pro **deskové materiály, dýhované nebo jednostranně potažené plastem**, svazky dých řezaných podélně, tvrdý papír a tvrdou tkaninu.

Upozornění:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Technický popis

Ø listu D	216 mm
Počet zubů	48
Ø otvoru	30 mm
Šířka řezu B	2,8 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč

2/7/42 mm

Druh produktu

Pilový kotouč