

Garant**Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub jemný, Ø listu D: 300mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	584055 300
GTIN	4045197220837
Třída artiklu	51S

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

Typ KW pro **deskové materiály, dýhované a oboustranně potažené plastem stejně tak pro materiály** se zušlechtěným povrchem při nejvyšších nárocích na kvalitu řezu.

Upozornění:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Technický popis

Počet zubů	72
Ø otvoru	30 mm
Ø listu D	300 mm
Šířka řezu B	3,2 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč	2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu	Pilový kotouč