

Garant**Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub střední, Ø listu D: 250mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	584035 250
GTIN	4045197220769
Třída artiklu	51S

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. VnitřníØ otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

Typ UW pro **deskové materiály, dýhované nebo jednostranně potažené plastem**, svazky dých řezaných podélně, tvrdý papír a tvrdou tkaninu.

Upozornění:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Technický popis

Počet zubů	40
Ø listu D	250 mm
Ø otvoru	30 mm
Šířka řezu B	3,2 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč

2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm

Druh produktu

Pilový kotouč