

**Garant****Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub jemný, Ø listu D: 350mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	584055 350
GTIN	4045197220844
Třída artiklu	51S

## Popis

**Provedení:**

**Osazené tvrdokovem**, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

**Použití:**

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

Typ KW pro **deskové materiály, dýhované a oboustranně potažené plastem stejně tak pro materiály** se zušlechtěným povrchem při nejvyšších nárocích na kvalitu řezu.

**Upozornění:**

**Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.**

## Technický popis

Ø otvoru	30 mm
Počet zubů	84
Ø listu D	350 mm
Šířka řezu B	3,5 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč	2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu	Pilový kotouč