

**Garant****Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub univerzální, Ø listu D: 190mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	584075 190
GTIN	4045197220868
Třída artiklu	51S

**Popis****Provedení:**

**Osazené tvrdokovem**, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

**Použití:**

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

**Univerzální** pilový kotouč s dlouhou životností, nízkohlučný, odolný vůči hřebíkům. Pro **všechny druhy dřeva** a problematické materiály ve stavebnictví, též pro hliníkové profily.

**Upozornění:**

**Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.**

**Technický popis**

Ø listu D	190 mm
Počet zubů	30
Ø otvoru	30 mm
Šířka řezu B	2,8 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč

2/7/42 mm

Druh produktu

Pilový kotouč