

HOLEX**Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, fosfátovaný, Rozměr klíče: 19X24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615900 19X24
GTIN	4045197348708
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Technický popis

Rozměr klíče ₁	19 mm
Rozměr klíče ₂	24 mm
Maximální Ø kroužku D ₂ max.	35 mm
Délka klíče L	325 mm
Maximální Ø kroužku D ₁ max.	29 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Povrch	fosfátované
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč

