


Prvek Vario akryl/plech výška 2200 mm, Systémový rozměr: 550-950mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	994107 550-950
GTIN	4260214933792
Třída artiklu	99T

Popis**Provedení:**

Variabilní a všestranně použitelný systém pro provozy a sklady, pro rychlou stavbu přepážek, stěn skladů a oddělení prostorů. Jednotlivé prvky lze kombinovat podle Vašich individuálních přání na principu stavebnice. Ploché pletivo 40×40×3,8 mm, uložené v profilovém rámu 30 mm, splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a transparentnost. K dostání také v provedení z ocelového plechu a akrylového skla.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu (pouze u č. 994130).

Lakování:

Volitelně **světle šedá RAL 7035 (standardní barva)**, signální modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL5002, briliantová modrá RAL5007, tmavě modrá RAL5010, světle modrá RAL5012, tyrkysově modrá RAL5018, prachově šedá RAL 7037 **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Výška	2200 mm
Systémový rozměr	550-950 mm
Druh produktu	Systém mřížových dělicích příček

