

Garant**Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub univerzální, Ø listu D: 230mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	584075 230
GTIN	4045197220882
Třída artiklu	51S

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

Univerzální pilový kotouč s dlouhou životností, nízkohlučný, odolný vůči hřebíkům. Pro **všechny druhy dřeva** a problematické materiály ve stavebnictví, též pro hliníkové profily.

Upozornění:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Technický popis

Ø listu D	230 mm
Ø otvoru	30 mm
Počet zubů	34
Šířka řezu B	2,8 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč

2/7/42 a 2/10/154 mm

Druh produktu

Pilový kotouč