




Nástroj pro válečkování EG5 univerzální, Typ upínání na stopku: VDI20



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 291500 VDI20 |
| GTIN | 4060491015507 |
| Třída artiklu | 29F |

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

Použití:

K mechanickému zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pro:

Rozsah \varnothing (doporučený): 10 mm – 100 mm

Rozsah dodávky:

Dva náhradní válečky, vestavěné v kleci.

Upozornění:

- Další připojení stopek k dodání na poptávku.
- Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

Použití nástroje pro danou obráběnou plochu závisí na druhu revolverové hlavy (hvězdice/kotouč).

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ø válečků | 5 mm |
| Středové přesazení hrotu f | 78 mm |
| Maximální síla válcování | 3 kN |
| Typ upínání na stopku | VDI20 |
| Délka vyložení L _A | 83 mm |
| Směr řezu | Vlevo a vpravo |
| Druh produktu | Nástroj pro válečkování |