

Ansell**Sada jednorázových rukavic MicroFlex® 93-260, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávkě**

| | |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 094724 10 |
| GTIN | 076490453503 |
| Třída artiklu | 04P |

Popis**Provedení:**

Sada jednorázových rukavic **v dávkovacím boxu**. Kategorie III. Neobsahuje pudr. MicroFlex® 93-260. 3vrstvá konstrukce pro dobrou ochranu před chemikáliemi včetně kyselin, rozpouštědel a louhů. Strukturované špičky prstů. Dlouhá manžeta a nízká hodnota AQL 0,65 (EN 374-2) pro spolehlivou ochranu před nebezpečnými látkami.

Norma:

EN 374

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------------|
| Velikost rukavice | 10 |
| Řada | MicroFlex® |
| Ochranná kategorie | Kategorie III |
| Druh rukavic | Jednorázové rukavice |
| Vlastnost rukavice | Bez silikonu |
| Vlastnost rukavice | bezlatexové |

| | |
|---------------------------|--|
| Vlastnost rukavice | šetrné k pokožce alergiků |
| EN 374 | Typ A (JKLOPST) |
| Odolnost vůči chemikáliím | JKLOPST |
| EN 388 | 2000X |
| Materiál | Neopren, nitril |
| Třída ochrany | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Materiál nosiče | Neopren, nitril |
| Povlak | Neopren, nitril |
| Tloušťka | 0,2 mm |
| Délka | 285 mm |
| Obsah | 50 |
| Hmotnost | 8,1 g |
| Barva | zelená |
| Rozsah použití | Přesnost |
| AQL | 0,65 |
| Použití | jednorázové |
| Druh produktu | Jednorázové rukavice |