

**Ansell****Sada jednorázových rukavic MicroFlex® 93-260, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	094724 7
GTIN	076490453473
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

Sada jednorázových rukavic **v dávkovacím boxu**. Kategorie III. Neobsahuje pudr. MicroFlex® 93-260. 3vrstvá konstrukce pro dobrou ochranu před chemikáliemi včetně kyselin, rozpouštědel a louhů. Strukturované špičky prstů. Dlouhá manžeta a nízká hodnota AQL 0,65 (EN 374-2) pro spolehlivou ochranu před nebezpečnými látkami.

**Norma:**

EN 374

**Technický popis**

Velikost rukavice	7
Řada	MicroFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie III
Druh rukavic	Jednorázové rukavice
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové

Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 374	Typ A (JKLOPST)
Odolnost vůči chemikáliím	JKLOPST
EN 388	2000X
Materiál	Neopren, nitril
Třída ochrany	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materiál nosiče	Neopren, nitril
Povlak	Neopren, nitril
Tloušťka	0,2 mm
Délka	285 mm
Obsah	50
Hmotnost	8,1 g
Barva	zelená
Rozsah použití	Přesnost
AQL	0,65
Použití	jednorázové
Druh produktu	Jednorázové rukavice