

ejendals

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Tegera® 12930, Velikost rukavice: 9



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094795 9 |
| GTIN | 7392626068407 |
| Třída artiklu | 04R |

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.

Tegera® 12930. Ochranné rukavice z PVC proti chemikáliím pro hrubější práce. Rezistentní vůči olejům a tukům. Granulované v oblasti dlaně pro zamezení vyklouznutí. Zvláště odolné, také pro znečištěné a mazlavé oblasti.

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

EN 374:2016: Typ B (KLMPT)

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Velikost rukavice | 9 |
| Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím |
| Ochranná kategorie | Kategorie III |
| Obsah | 12 |

| Třída ochrany | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
|---------------------------|--|
| EN 374:2016 | Typ B (KLMPT) |
| Odolnost vůči chemikáliím | KLMPT |
| EN 388:2016 | 4131X |
| EN 407 | X2XXXX |
| Materiál | PVC |
| Materiál nosiče | PVC |
| AQL | 0,3 |
| Rozsah použití | Allround |
| Délka | 300 mm |
| Barva | černá / modrá |
| Použití | vícerezové |
| Kontaktní teplota do | 250 °C |
| Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |