

Garant**Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub univerzální, Ø listu D: 250mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	584075 250
GTIN	4045197220899
Třída artiklu	51S

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

Univerzální pilový kotouč s dlouhou životností, nízkohlučný, odolný vůči hřebíkům. Pro **všechny druhy dřeva** a problematické materiály ve stavebnictví, též pro hliníkové profily.

Upozornění:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Technický popis

Ø listu D	250 mm
Počet zubů	42
Ø otvoru	30 mm
Šířka řezu B	3 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč	2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu	Pilový kotouč