

HOLEX**Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 20X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615950 20X22
GTIN	4045197332219
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Maximální Ø kroužku D ₂ max.	34 mm
Rozměr klíče ₂	22 mm
Délka klíče L	318 mm
Rozměr klíče ₁	20 mm
Maximální Ø kroužku D ₁ max.	31 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Povrch	chromované
Atribut názvu produktu	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč

