

Mitutoyo**Třmenový mikrometr stupnice v palcích, Rozsah měření: 0-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420600 0-1
GTIN	4946368003559
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Protireflexně chromovaný měřicí válec.

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S jemnou ráčnou. S přesně gravírovanými a černými dílkami a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 1–2 včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Ø vřetene	6,35 mm
Kalibrování	B1
Provedení měřicího povrchu	osazeno tvrdokovem
Ø měřicího válce	18 mm
Odečet	0,0001 palec
Rozsah měření	0 - 1 palec
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100